



Schruppschleifscheibe PREMIUM*** Focur, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 125X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560150 125X7
GTIN	9003173158937
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für die **Guss-Bearbeitung**. Hochwertiges Zirkonkorund und Siliciumcarbid ermöglichen höchste Abschliffleistung bei geringen Anpresskräften, auch bei **vererztem Guss**.

Spezifikation: ZA24P-BFP.

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	7 mm
Scheiben-Ø	125 mm

Datenblatt

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Spezifikation	A24Q-BFX
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		