

LOCTITE**Schraubensicherung Stick, 19 g, Herstellerbezeichnung: 248**

Bestelldaten

Bestellnummer	083300 248
GTIN	5010266382678
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Stick mit **pastöser** Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

Pastöse Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Stick: Mittelfest, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 248
minimales Losbrechmoment	17 Nm
für Gewindegröße M bis	M50
Farbe	blau
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Lagertemperatur	8 - 21 °C
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	19 ml
Form	pastös
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	48 Monat
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	5 min
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	19 g
Produktart	Schraubensicherung