

**Garant****CaraFin Diamant Polierpad, 125×175 mm, Körnung: D151µm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557515 D151   |
| GTIN          | 4069515040389 |
| Artikelklasse | 51G           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**CaraFin Diamant Polierwerkzeuge** einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit **offener Struktur**, setzt sich nicht zu.

**Vorteil:**

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Aus hochwertigem, **elastischem Polyurethanschaumstoff**.

**Verwendung:**

Händische, **konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur** von polierten Oberflächen aller **harten Werkstoffe und Buntmetalle**. Schnelle Politur durch hohe Schnittfreudigkeit.

Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.

**Technische Beschreibung**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Polierstufe              | Vorpolitur  |
| Schleifmittelkurzzeichen | D           |
| Produktnamensattribut    | 125×175 mm  |
| Produktart               | Polierblock |

**Anwenderdaten**

## Datenblatt

|                                | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                      |                 |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                      |                 |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                      |                 |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                      |                 |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                      |                 |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                      |                 |
| Hartmetall (HM)                | geeignet         |                      |                 |
| INOX                           | geeignet         |                      |                 |
| Ti                             | geeignet         |                      |                 |
| GG(G)                          | geeignet         |                      |                 |
| CuZn                           | geeignet         |                      |                 |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                      |                 |
| Lacke                          | geeignet         |                      |                 |
| Uni                            | geeignet         |                      |                 |
| nass maximal                   | bedingt geeignet |                      |                 |
| trocken                        | geeignet         |                      |                 |