



### CaraFin Diamant Polierkörper, Polieren, Typ: D10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	501595 D10
GTIN	4069515040358
Artikelklasse	55A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Diamant-Polierkörper (Diamant in EVA-PU gebunden) erzeugen einen mikro-abrasiven Abtrag. Zum Polieren, Glätten und Reinigen aller Werkstoffe. Generiert glänzende Oberflächen. Ideal als Folgeschritt nach dem Vorschliff mit keramischen Schleifkörpern und Kunststoffsleifkörpern. Entfernt sicher Mikrograte an Buntmetallen sowie Aluminium. Eine hohe Standzeit der Polierkörper ist gewährleistet, da der Diamant direkt mit dem EVA-PU verklebt ist und dadurch ein Ausbrechen des Diamants bei richtiger Anwendung nicht möglich ist. Bei stärkerer Verschmutzung der Polierkörper können diese mithilfe von Wasser und Reinigungsmittel gesäubert werden.

##### Verwendung:

Zum Einsatz in unserer **GARANT Gleitschleifmaschine GMT2 (Nr. 501310 GMT2)**.

##### Lieferumfang:

Enthält genug Diamant-Polierkörper für eine komplette Befüllung der GARANT Gleitschleifmaschine GMT2.

#### Technische Beschreibung

Länge	10 mm
Breite	10 mm
Höhe	5 mm

## Datenblatt

Polierstufe	Endpolitur
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktnamensattribut	Polieren
Produktart	Schleifkörper

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		