

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Draht-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1xBesatzbreite L1: 200X25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	570250 200X25
GTIN	4017359014165
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d ₁	50 mm
Bürstenbreite	22 mm
Besatzlänge H ₁	47,5 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Besatzmaterial	Messingdraht

Datenblatt

Produktart

Rundbürste