



LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 3AA



Bestelldaten

Bestellnummer	081521 3AA
GTIN	032705100143
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosionssgeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

Hochleistungs-LED Lampen stoßfest, staub- und wasserdicht.

Mit **LED-Reflektortechnologie. LED Hand- und Helmlampe aus flammhemmenden Materialien.** Breiter Spotstrahl, ideal bei der Brandbekämpfung und extremer Kälte.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Leuchtdauer	8 h
Kopf-Ø	35 mm
Farbe Gehäuse	GREY
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Batterietyp	Mignon, AA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Lichtstrom	150 lm
Gewicht	139 g
IP-Schutzart	IP 67

Gesamtlänge	135 mm
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Leuchtweite	95 m
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6