

**Draht-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
150X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570250 150X22
GTIN	4017359014172
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	33 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Bohrungs-Ø d ₁	40 mm
Bürstenbreite	20 mm
Besatzmaterial	Messingdraht

Produktart

Rundbürste