

Garant
HM-Bohrstange E.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E10K STFCR/L11
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz L_3	6 mm
Kopflänge L_1	16 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9,6 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500