

HM-Bohrstange E.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- \varnothing / Plattengröße: 12/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
ISO-Code Halter	E12M STFCR/L11
Mittenversatz L ₃	8 mm
Kopflänge L₁	20 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	TC 1102
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	11,5 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	НМ
Innenkühlung	ja

cN⋅m



Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange
Zubehör	
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500