

Garant**ER-Spannmutter High Speed, für ER: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	309595 20
GTIN	4069515040648
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	110 Nm
Gesamtlänge L	19,5 mm
Außen-Ø D	34 mm
Gewinde	M25x1,5

Datenblatt

Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter