

Garant

Cargo Scooter, Typ: CS



Bestelldaten

Bestellnummer	915650 CS
GTIN	4069515040761
Artikelklasse	9GZ

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Tretroller für einen schnellen und sicheren innerbetrieblichen Transport von Werkzeug und Materialien. Kippsicher durch 3 Räder, Ø 200 mm, mit spurlosem TPU-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Fußplatte mit rutschfester Oberfläche für eine sichere Fußstellung. Mit Fußbremse und Klingel, Lenkradfixierung durch Bügelschloss möglich. Handgriffe mit 2K-Haptoprene für höchsten Komfort - auch mit nassen oder öligen Händen. Praktische Ladefläche mit Bambus-Platte und abnehmbarem Sicherheitsbügel. Mit zweiseitiger Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster für die Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern sowie Lochwandzubehör. Mit Schublade unter der Ladefläche.

Sonderzubehör:

Schubladenaufsatz Nr. 915660; L-BOXX®-Aufnahme Nr. 915663; Bügelschloss Nr. 085880 Gr. 30.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Cargo Scooter nur für den innerbetrieblichen Transport. Darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden. **Nur auf ebenen Industrieböden verwenden.**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Gewicht	47 kg
Breite	700 mm
Tragfähigkeit Ladefläche	50 kg
Höhe	988 mm
Rad-Ø	200 mm
Länge	1510 mm
Bremse	ja
Tragfähigkeit	200 kg
Ladeflächenlänge	592 mm
Ladeflächenbreite	697 mm
Material Ablageplatte	Bambus
Material Rad	spurlos TPU-Laufbelag
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Tretroller