



Bandskimmer universal, Bandlänge: 1200



Bestelldaten

Bestellnummer	084396 1200
GTIN	4069515046015
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Bandskimmer mit universell anpassbarem Magnetfuß, Bandsicherung und Abflussschlauch. Optimierung der Kühlschmierstoffpflege durch Entfernung aufschwimmender Fremddöle (bis 3l pro Stunde). Damit wird Bakterien- und Pilzwachstum effizient unterbunden. Die systematische Pflege von Kühlschmierstoffen erhält die Leistungsfähigkeit des Kühlschmierstoffes und unterstützt somit die Wirtschaftlichkeit sowie den Umwelt- und Arbeiterschutz. Skimmer-Ersatzbänder können in gewünschter Länge mit Nr. 084395 nachbestellt werden.

Hinweis:

Berechnung Bandlänge: (Tankhöhe Ihrer Maschine in mm + 100 mm) * 2 = Bandlänge. Bitte entsprechend aufrunden.

Technische Beschreibung

Betriebsspannung	24 V
Netzfrequenz	50 Hz
Bandlänge	1200 mm
Antrieb	Elektromotor

Produktart

Oberflächensauger (Skimmer)