

**WEKEM®****Teflon-Dichtungsband, 12 m, Typ: COARSE****Bestelldaten**

Bestellnummer	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Artikelklasse	08G

**Beschreibung****Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

**Verwendung:**

PTFE-Gewindedichtband GRp einsetzbar bei: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas bis max 7 bar, Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf je nach Medium, Rohrleitung und Größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 170 bar (Eigenversuche sind erforderlich).

**Hinweis:**

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

**Technische Beschreibung**

für Gewindeart	grob
----------------	------

Stärke	0,1 mm
Breite	12 mm
Herstellerbezeichnung	GRp
Länge	12 m
Lagertemperatur	20 °C
Farbe	weiß
Temperatur Einsatzbereich	-240 - 260 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	60 Monat
Chemische Basis	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Eigenschaft	unbrennbar
Eigenschaft	versprödet nicht
Eigenschaft	klebt nicht
Produktnameattribut	12 m
Produktart	Dichtungsband