

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 110304 HB7310 Sorte: HB7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	N

Spanbrecher	AM
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen