

**Garant**
**eco-Klemmhalter, rechts, Schaftbreite b: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273845 16
GTIN	4045197517425
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273881 und 273891.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Kopflänge L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 79 mm

Schraube: 279815 9

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	20,5 mm
Schraube	279815 9
Schaftbreite b	16 mm
Gesamtlänge L	79 mm
Serie	Eco

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500