

**Garant**
**eco-Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273861 16/2
GTIN	4045197581990
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden. Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

**Technische Beschreibung**

Schraube	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge $L_1$	31,5 mm
Funktionsbreite $L_4$	16 mm
Stechbreite w	2 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	14 mm
Gesamtlänge L	78,5 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	16 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 5	279815 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600