

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TC.T 16T304 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen