

HOLEX**Stechdrehmeißel links ähnlich DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, Schafthöhe: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297105 32
GTIN	4045197521354
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetall – Stahlschäfte mit 700 – 800 N/mm² Festigkeit und gefräster, planer Auflagefläche. Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten. Die Freiflächenfase der Platten ist jeweils feingeschliffen. Alle Drehmeißel werden mit scharfen Schneiden geliefert. Durch Abziehen der Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper wird die Widerstandsfähigkeit des Schneidkeils erhöht. Die Größe des Schneidabzuges ist von den Arbeitsbedingungen abhängig. Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide unbedingt abgezogen werden. Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	32 mm
Schneidenbreite	8 mm
Gesamtlänge	170 mm
Schaftbreite b	20 mm
Schneidstoff	P20/K25
Produktart	Drehmeißel

