

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2429 110404
GTIN	4067263092827
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Inhalt	250752 HB7020-2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2429 110404
