

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2865 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261374 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2865 160408