

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3554 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Inhalt	261154 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3554 160408