

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2980 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	251952 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2980 060404