

**Garant****Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2980 060408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Inhalt                                      | 251954 HB7130-2 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 270 mm/min |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm         |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WNMG 060408     |
| Stückzahl                                   | 50              |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2.75 mm         |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6               |
| Beschichtung                                | beschichtet     |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm          |
| Schneidstoff                                | HM              |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U  |

## Datenblatt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$ | 0,3 - 2 mm                    |
| Sorte              | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung   | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher        | VS                            |
| Produktart         | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2980 060408