



TCMT 110204 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 110204 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub f : 0,06 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,06 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HBX020

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen