

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3555 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	261152 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3555 160404