

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2867 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Inhalt	261370 HB7010-2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2867 160402