

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3556 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261144 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3556 110304