

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2867 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Stückzahl	50
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Inhalt	261374 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2867 160408