

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2981 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251964 HB7140-2
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2981 080408