

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3556 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Inhalt	261150 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3556 160402