



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3556 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Inhalt	261152 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3556 160404