


Garant**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2982 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Inhalt	252062 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2982 060404