

Garant

Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3557 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	261142 HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3557 110302