

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2982 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	252068 HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2982 080404