

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2869 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Inhalt	261364 HB7035-2
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2869 110302