

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3557 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Inhalt	261152 HB7140-2

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3557 160404