

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2984 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	252064 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2984 060408