

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2800 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260066 HB7010-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2800 120408