

Garant**Vorteilspack 5x Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. **Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:**DIN ISO 8976****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Lieferumfang:

5x Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250.

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	2 Zoll
ganze Länge	250 mm
Spannweite für Sechskant	46 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	25

Oberfläche	manganphosphatiert, Backen poliert
Norm	DIN ISO 8976
Ausführung Backen	ausgekerbte, verzahnte Greifbacken
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkkenfrei	nein
Schnellverstellung	ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange
USP1	5× Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6011 250