

**Garant****Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3559 160404 |
| GTIN          | 4067263097013 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Inhalt                                      | 261232 HB7130-2    |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VBMT 160404        |
| Toleranz                                    | M                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,5 mm             |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 2,5 mm       |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 240 mm/min    |
| Stückzahl                                   | 30                 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | VM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3559 160404