

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3928 060408
GTIN	4067263093657
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Inhalt	252093 HBT020
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3928 060408
