



Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261120 32/16
GTIN	4960664585618
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 32 mm

ISO-Code Halter: A32S SVUBR/L16

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 40 mm

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269006 1
Mittenversatz L ₃	28 mm
Wendeplattenschraube	269022 7
Auskraglänge L ₁	130 mm
Unterlegplattenschraube	269014 1
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	A32S SVUBR/L16
Schnitt- / Trennstelle	32 mm

Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	32 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte	269055
Spannschraube	269411
Unterlegplattenschraube	269203
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269014 1
Spannschraube Typ 7	269022 7
Unterlegplatte Typ 1	269006 1