

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück HBT020****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3929 060404 |
| GTIN          | 4067263093640 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6                   |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten  |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Beschichtung                                | TiCN                |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,45 mm/U     |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm              |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WNMG 060404         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,8 - 5 mm          |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 100 - 280 mm/min    |
| Inhalt                                      | 252092 HBT020       |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm             |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2 mm                |
| Stückzahl                                   | 50                  |
| Sorte                                       | HBT020              |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher                                 | PM                  |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3929 060404