

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2437 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250862 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2437 150608
