

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3929 080408
GTIN	4067263093701
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Inhalt	252095 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3929 080408
