

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525****Bestelldaten**

Bestellnummer	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen