

Garant**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2987 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	252068 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U

Datenblatt

Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2987 080404