

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2875 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261459 HB7035-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2875 160408