

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2900 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Inhalt	250050 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2900 09T304