

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2438 160410L
GTIN	4067263094616
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	251038 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,65 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2438 160410L

